


Końcówki chirurgiczne

Wyrafinowane ustawienie

Pozycję główek kątnic chirurgicznych można dostosować do indywidualnych potrzeb, przestawiając je o kąt 90°. Dzięki temu łatwiejszy staje się dostęp do miejsc, w których trudne jest przeprowadzenie zabiegu.



WS-75 E/KM

przełożenie 20:1, mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm (twardość trzonka >50 HRC, >520 HV) »na przycisk«, chłodzenie wewnętrzne w systemie Kirschner/Meyer, zewnętrzny spray



WS-56 E

przełożenie 1:1, mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm, »na przycisk«, zewnętrzny spray



WS-92 E/3

przełożenie 1:2,7, mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 1,6 mm, »na przycisk«, potrójny spray zewnętrzny



WI-75 E/KM

przełożenie 20:1, mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm (twardość trzonka >50 HRC, >520 HV) »na przycisk«, chłodzenie wewnętrzne w systemie Kirschner/Meyer, zewnętrzny spray



Łatwy demontaż – czystość w każdym zakamarku

W celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia wszystkie końcówki chirurgiczne bez światła (oprócz WI-75 E/KM), można łatwo i szybko rozmontować i zmontować bez użycia żadnych narzędzi. Czyszczenie poszczególnych części składowych zapewni największą skuteczność procesu.



S-11

przełożenie 1:1, system mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm za pomocą dźwigni, długość = 45 mm (także system Strykera), zewnętrzny spray



SL-11

przełożenie 1:1, długa, system mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm za pomocą dźwigni, długość = 45 mm (także system Strykera), zewnętrzny spray, maksymalna prędkość obrotowa napędu 30.000 obr./min.



S-9

przełożenie 1:1, wygięta, system mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm za pomocą dźwigni, długość = 45 mm (także system Strykera), zewnętrzny spray



S-10

przełożenie 1:1, wygięta, wysmukła, system mocowanie wiertel i frezów chirurgicznych o średnicy trzonka \varnothing 2,35 mm za pomocą dźwigni, długość = 70 mm, zewnętrzny spray

S-12

jak S-10, przełożenie 1:2, maksymalna prędkość obrotowa napędu 40.000 obr./min.